



## Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, typ ADB, SK 50, Ø upnutí D1: 32mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	302052 32
GTIN	2050001653253
Třída artiklu	33W

### Popis

#### Provedení:

- Obvodová házivost  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).
- Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
- Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

#### Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímú frézování.

#### Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

#### Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32; redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.

### Technický popis

Upínací Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	81 mm
Vhodné redukční pouzdro	302180; 302175
Délka vyložení rozměr A	100 mm

Hmotnost	4,2 kg
Závit M	M16×1
Ø D <sub>2</sub>	63 mm
L <sub>2</sub>	61 mm
Vnější Ø D	70 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

## Příslušenství

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 14 mm	302175 14
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 12 mm	302175 12
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 18 mm	302180 18
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 10 mm	302180 10
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
	302175 25

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 25 mm

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308610 50

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50

308740 50

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50

308830 50

Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 20 mm

302180 20

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 20 mm

302175 20

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50

308650 50

Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308605 50

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 16 mm

302175 16

Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50

308615 50

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50

308820 50

Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 6 mm

302180 6

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308795 50

Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 25 mm

302180 25

Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 8 mm

302180 8

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308760 50

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308790 50

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 8 mm

302175 8

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 18 mm

302175 18

Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 12 mm

302180 12

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 10 mm

302175 10

Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 16 mm

302180 16

302175 6

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 6 mm

Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 14 mm

302180 14

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308600 50

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50

308640 50