

**Garant****CCGW 060202 FN, PKD, Provedení řezných hran: N****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265800 N
GTIN	4045197502377
Třída artiklu	21L

**Popis****Provedení:****PKD** – polykrystalický diamant, jemné zrna. Neutrální, bez lamače třísek.**Použití:**

Pro hliník, slitiny hliníku, barevné kovy, plasty, kompozitní materiály, slitiny titanu, slinuté kovy.

Úhel čela: 0 stupeň

Typ: PKD

Provedení řezných hran: N

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,03 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  pro hliník < 10 % Si: 300 - 2000 m/minŘezná rychlost  $v_c$  pro neželezné kovy: 300 - 1500 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ pro neželezné kovy	300 - 1500 m/min
Provedení řezných hran	N
Podmínky řezu	kontinuální

Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,03 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ pro G(C)FK	150 - 600 m/min
Řezná rychlost $v_c$ pro hliník < 10 % Si	300 - 2000 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 2,5 mm
Typ	PKD
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	PKD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGW 060202 FN
Počet výměn/řezání	1
Atribut názvu produktu	PKD
Úhel čela	0 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení