

Garant**Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 32/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273750 32/3
GTIN	4045197531506
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Technický popis

Funkční šířka L_4	26,5 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Délka hlavy L_1	33 mm
Hloubka zápichu t_{\max}	9 mm
Šroub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Celková délka L	170 mm
Šířka stopky b	32 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Upínací šroub Typ 6

279815 6

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů
Celková délka 50 mm

659874 50

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600