

**Garant****Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 16/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273751 16/3
GTIN	4045197484161
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

**Technický popis**

Šroub	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Šířka zápichu w	3 mm
Délka hlavy $L_1$	30 mm
Hloubka zápichu $t_{\max}$	9 mm
Funkční šířka $L_4$	16 mm
Celková délka L	100 mm
Šířka stopky b	16 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Upínací šroub Typ 5	279815 5
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600