

Garant**Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 16/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273756 16/4
GTIN	4045197485083
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Upozornění:

Od šířky zápichu 6 mm se při t_{max} ($5 \times$ šířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technický popis

Hloubka zápichu t_{max}	20 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Šroub	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Délka hlavy L_1	37 mm
Funkční šířka L_4	16 mm
Celková délka L	100 mm
Šířka stopky b	16 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů
Celková délka 50 mm

659874 50

Upínací šroub Typ 5

279815 5

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX25

674248 TX25

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600