

**Garant****Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 25/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273755 25/5
GTIN	4045197484932
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

**Upozornění:**

Od šířky zápichu 6 mm se při  $t_{\max}$  ( $5 \times$ šířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Technický popis**

Šířka zápichu w	5 mm
Šroub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Délka hlavy $L_1$	43 mm
Funkční šířka $L_4$	26,5 mm
Hloubka zápichu $t_{\max}$	25 mm
Celková délka L	150 mm
Šířka stopky b	25 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano

Druh produktu

Soustružnický držák

**Příslušenství**

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů  
Celková délka 50 mm

659874 50

Upínací šroub Typ 7

279815 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX30

674248 TX30

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600