

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CCGT 09T308 FL GS levé, PKD (7°)****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265824 TWN
GTIN	4045197448989
Třída artiklu	21L

Popis**Provedení:**

PKD – polykristalický diamant, jemné zrna. Hrubování, stabilní řezná hrana pro velké hloubky řezu.

Použití:

Pro hliník, slitiny hliníku, barevné kovy, plasty, kompozitní materiály, slitiny titanu, slinuté kovy.

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c pro hliník < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Řezná rychlost v_c pro G(C)FK	400 - 900 m/min
Řezná rychlost v_c pro neželezné kovy	300 - 2200 m/min
Provedení řezných hran	TWN
Podmínky řezu	kontinuální

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,5 - 7,5 mm
Řezný materiál	PKD
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	PKD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 09T308 FL
Počet výměn/řezání	1
Atribut názvu produktu	PKD
Úhel čela	6 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení