

**Krátká vrtací hlavička typ A, SK 50, Rozsah upínání: 2,5-16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301500 2,5-16
GTIN	4045197307651
Třída artiklu	37D

Popis**Provedení:**

Pro pravý i levý chod.

Černěné.

Rozsah dodávky:

Včetně 6-hranného šroubováku s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Rozsah upínání	2,5 - 16 mm
Náhradní upínací klíč č. 627425	SW6
Délka vyložení rozměr A	106,5 mm
Vnější Ø D	56 mm
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 18000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment $M_{d \max.}$	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička

Příslušenství

Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Speciální tažný čep s vnitřním závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50