

**Krátká vrtací hlavička typ A, SK 40, Rozsah upínání: 2,5-16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301480 2,5-16
GTIN	4045197307637
Třída artiklu	37D

Popis**Provedení:**

Pro pravý i levý chod.

Černěné.

Rozsah dodávky:

Včetně 6-hranného šroubováku s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Rozsah upínání	2,5 - 16 mm
Náhradní upínací klíč č. 627425	SW6
Délka vyložení rozměr A	104,5 mm
Vnější Ø D	56 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 18000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment $M_{d \max.}$	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička

Příslušenství

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40