

**Garant****Upichovací destička střední obrábění, CU7025, Šířka zápichu w: 4mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273730 4      |
| GTIN           | 4045197579225 |
| Třída artiklu  | 21J           |

**Technický popis**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tolerance šířky zápichu w           | $\pm 0,04$ mm         |
| Šířka zápichu w                     | 4 mm                  |
| Posuv f                             | 0,1 - 0,26 mm/ot,     |
| Hloubka řezu $a_p$                  | 0,9 - 2,2 mm          |
| Přiřazení dokončování / hrubování   | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál                      | Cermet                |
| Povlak                              | bez povlaku           |
| Hlavní způsob použití               | P                     |
| Podmínky řezu                       | kontinuální           |
| Typ                                 | CU7025                |
| Rohový radius R                     | 0,4 mm                |
| Počet výměn/řezání                  | 2                     |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální             |

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička  
pro soustružení zápichů**Údaje o uživateli**

|                              | <b>Použití</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný         | 210 m/min            | P              |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný         | 170 m/min            | P              |
| Ocel < 900 N/mm              | vhodný         | 140 m/min            | P              |
| kontinuální                  | vhodný         |                      |                |
| suché                        | vhodný         |                      |                |