

**CCMW 060202, BUX220, Provedení řezných hran: M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265750 M
GTIN	4045197818027
Třída artiklu	22I

**Popis****Provedení:**

- **Jednorázové provedení**
- **Jednobřité.**

**Upozornění:**

Další tvary vyměnitelných destiček, velikosti a rohové rádiusy je možno dodat na poptávku.

Typ: BUX220

Provedení řezných hran: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Posuv  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 200 m/min

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 200 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,2 mm/ot,
Typ	BUX220
Provedení řezných hran	M

Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	CBN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMW 060202
Počet výměn/řezání	1
Atribut názvu produktu	BUX220
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení