



Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, typ ADB, SK 50, Ø upnutí D1: 20mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	302052 20
GTIN	2050001653239
Třída artiklu	33W

Popis

Provedení:

- Obvodová házivost $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).
- Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
- Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímú frézování.

Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32; redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.

Technický popis

Ø D ₂	42 mm
L ₂	42 mm
Užitná délka L ₁	61,5 mm
Délka vyložení rozměr A	80,5 mm

Závit M	M16×1
Vhodné redukční pouzdro	302160; 302165; 302155; 302150
Hmotnost	3,3 kg
Upínací Ø D ₁	20 mm
Vnější Ø D	49,5 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 12 mm	302160 12
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 14 mm	302160 14
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 14 mm	302155 14
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 4 mm	302155 4
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 4 mm	302160 4

Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 10 mm	302160 10
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 16 mm	302160 16
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 6 mm	302160 6
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 5 mm	302160 5
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 6 mm	302155 6
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 8 mm	302160 8
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 5 mm	302155 5
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 3 mm	302160 3
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 3 mm	302155 3
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 16 mm	302155 16
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 10 mm	302155 10
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 12 mm	302155 12
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné
pro strmé kužely 50

308720 50

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 8
mm

302155 8