

**Garant****Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 20/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273750 20/6
GTIN	4045197484581
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

**Technický popis**

Šroub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funkční šířka $L_4$	21,5 mm
Šířka zápichu w	6 mm
Hloubka zápichu $t_{\max}$	18 mm
Délka hlavy $L_1$	40 mm
Celková délka L	125 mm
Šířka stopky b	20 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 7	279815 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600