

**Garant****Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 20/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273756 20/3
GTIN	4045197485052
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

**Upozornění:**

Od šířky zápichu 6 mm se při  $t_{\max}$  ( $5 \times$ šířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Technický popis**

Šroub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Hloubka zápichu $t_{\max}$	15 mm
Délka hlavy $L_1$	34 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Funkční šířka $L_4$	21,5 mm
Celková délka L	125 mm
Šířka stopky b	20 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano

Druh produktu

Soustružnický držák

**Příslušenství**

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů  
Celková délka 50 mm

659874 50

Upínací šroub Typ 6

279815 6

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600