

**Garant****„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 2,25xD, levý, Ø DC: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268468 20
GTIN	4045197470256
Třída artiklu	21X

**Popis****Provedení:**

S vnitřním chlazením.

Válcová stopka **s nákrůžkem.****Použití:**

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

**Upozornění:**

- **Je vhodné vybírat co největší rádius.**
- **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).**

**Pro konstrukční oceli a v nerezových ocelích vytvářejících dlouhé třísky použijte soustružnický a vrtací nástroj, použití jen do 1,5 x D.****Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Tolerance Ø otvoru D	0/+0,33 mm
Jmenovitý Ø D	20 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 35
Délka stopky L <sub>s</sub>	56 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	45 mm
Ø d <sub>2</sub>	32 mm

Délka vyložení L <sub>A</sub>	56 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 35	269028 35
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500