

Garant**SCMT 09T304, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260742 HB7120-1
GTIN	4045197818256
Třída artiklu	21G

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HB7120-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VS
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení