

Garant**Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 20/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273751 20/5
GTIN	4045197484734
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Technický popis

Hloubka zápichu t_{\max}	15 mm
Šířka zápichu w	5 mm
Funkční šířka L_4	21,5 mm
Délka hlavy L_1	38 mm
Šroub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Celková délka L	125 mm
Šířka stopky b	20 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX30

674248 TX30

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů
Celková délka 50 mm

659874 50

Upínací šroub Typ 7

279815 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600