

**Garant****TCMT 16T308, Typ: HB7120-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260958 HB7120-1
GTIN	4045197818737
Třída artiklu	21G

**Popis**

TCMT 16T308 HB7120-1 Typ: HB7120-1  
Lamač třísek: VS  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 290 m/min

**Technický popis**

Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 290 m/min
Typ	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	M
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	VS
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T308
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení