

**Garant****VC.T 160408, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objednávce

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 261374 HB7120-1 |
| GTIN           | 4045197818904   |
| Třída artiklu  | 21G             |

## Popis

VC.T 160408 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 290 m/min

## Technický popis

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Hlavní způsob použití               | M                |
| Lamač třísek                        | VS               |
| Rohový rádius                       | 0,8 mm           |
| Podmínky řezu                       | kontinuální      |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 90 - 290 m/min   |
| Typ                                 | HB7120-1         |
| Posuv $f$                           | 0,1 - 0,3 mm/ot, |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,2 - 1,5 mm                                 |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování                                  |
| Řezný materiál                       | TK   |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCMT 160408                                  |
| Počet výměn/řezání                   | 2  |
| Tolerance                            | M  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |