

**Garant****CC.T 09T302, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260148 HB7140-1
GTIN	4045197819031
Třída artiklu	21G

## Popis

CC.T 09T302 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 230 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 230 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,

Typ	HB7140-1
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení