

Garant**TCMT 110202, Typ: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260950 HB7140-1
GTIN	4045197819284
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 110202 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 260 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 260 m/min
Typ	HB7140-1
Lamač třísek	VS
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110202
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení