

**Garant****TCMT 16T304, Typ: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260956 HB7140-1
GTIN	4045197819314
Třída artiklu	21G

**Popis**

TCMT 16T304 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 260 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lamač třísek	VS
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 260 m/min
Typ	HB7140-1
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T304
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení