

Garant**VBMT 160402, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261150 HB7140-1
GTIN	4045197819390
Třída artiklu	21G

Popis

VBMT 160402 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 260 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač třísek	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 260 m/min
Rohový rádius	0,2 mm

Typ	HB7140-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160402
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení