

Garant**Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 32/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273751 32/6
GTIN	4045197531575
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Technický popis

Šroub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Hloubka zápichu t_{\max}	18 mm
Funkční šířka L_4	26,5 mm
Délka hlavy L_1	39 mm
Šířka zápichu w	6 mm
Celková délka L	170 mm
Šířka stopky b	32 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Upínací šroub Typ 7	279815 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600