

Garant**Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 25/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273756 25/5
GTIN	4045197485120
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Upozornění:

Od šířky zápichu 6 mm se při t_{\max} ($5 \times$ šířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technický popis

Šířka zápichu w	5 mm
Délka hlavy L_1	43 mm
Šroub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Hloubka zápichu t_{\max}	25 mm
Funkční šířka L_4	26,5 mm
Celková délka L	150 mm
Šířka stopky b	25 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX30

674248 TX30

Upínací šroub Typ 7

279815 7

Čepel 8 mm, s magnetems 1/4palcovým upínáním bitů
Celková délka 50 mm

659874 50

Momentový šroubovákse stupnicí, upínání vyměnitelné
čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Momentový šroubovákse stupnicí, upínání vyměnitelné
čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600