

**Garant****Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 20/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273756 20/6
GTIN	4045197485137
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

**Upozornění:**

Od šířky zápichu 6 mm se při  $t_{\max}$  ( $5 \times$  šířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Technický popis**

Šířka zápichu w	6 mm
Hloubka zápichu $t_{\max}$	30 mm
Šroub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funkční šířka $L_4$	21,5 mm
Délka hlavy $L_1$	49 mm
Celková délka L	125 mm
Šířka stopky b	20 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano

Druh produktu

Soustružnický držák

**Příslušenství**

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX30

674248 TX30

Upínací šroub Typ 7

279815 7

Čepel 8 mm, s magnetems 1/4palcovým upínáním bitů  
Celková délka 50 mm

659874 50

Momentový šroubovákse stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Momentový šroubovákse stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600