

Garant**Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 16/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273761 16/3
GTIN	4045197485205
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita. 8xw

Upozornění:

Maximální \varnothing = omezený \varnothing obrobku z důvodu provedení.

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh.

V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

Technický popis

Šířka zápichu w	3 mm
Šroub	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Funkční šířka L_4	16 mm
Hloubka zápichu t_{\max}	25 mm
Délka hlavy L_1	41 mm
Celková délka L	150 mm
Maximální \varnothing	50 mm
Šířka stopky b	16 mm
Způsob použití	levý

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 5	279815 5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600