



## Rychlovýměnný nožový držák, Typ: AA



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 318000 AA     |
| GTIN           | 4045197315687 |
| Třída artiklu  | 36A           |

### Popis

#### Použití:

Hlavu nožového držáku s rovinně broušenou základní plochou položte na pokud možno rovný suport a upevněte. Zde je nutno nejprve přizpůsobit středící otvor. Nejúčelnější je vyrovnávání s upnutým držákem (vyvrtávací tyče) a vyvrtávací tyčí, které se vyrovnávají do pravého úhlu k lícní desce. Pak nastavte rysku na nulovou značku krycí desky a upínací šroub pevně utáhněte. Při přesném obrábění nebo těžkých hrubovacích pracích se vyplatí zajistit kolík 2 montážními kolíky. Otvory jsou vyvrtané.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 1 páky excentru pro č. 318000, 1 upínacího klíče pro č. 318100; 318200.

### Technický popis

|  |       |
|--|-------|
| Typ                                    | AA    |
| Šířka                                  | 70 mm |
| Maximální šířka saní SB                | 80 mm |
| Ø otvoru hlavy                         | 13 mm |
| Maximální vyložení A                   | 30 mm |
| Maximální výška soustružnického nože h | 12 mm |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Výška                             | 37 mm        |
| Ø otvoru středící destičky        | 10 mm        |
| Maximální pohonný výkon soustruhu | 1,104 kW     |
| Druh produktu                     | Nožový držák |

### Příslušenství

|  |                |
|--|----------------|
| Rychlovýměnný držák vyvrtávací tyče Typ AA | 318200 AA      |
| Rychlovýměnný nožový držák Typ AA12/50     | 318100 AA12/50 |