


Garant
SCMT 09T308, Typ: HB7120-1

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260744 HB7120-1
GTIN	4045197818263
Třída artiklu	21G

Popis

SCMT 09T308 HB7120-1 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VS

 Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

 Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 290 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	VS
Typ	HB7120-1
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T308
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení