



## Rychlovýměnný nožový držák, Typ: A



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	318000 A
GTIN	4045197315694
Třída artiklu	36A

### Popis

#### Použití:

Hlavu nožového držáku s rovinně broušenou základní plochou položte na pokud možno rovný suport a upevněte. Zde je nutno nejprve přizpůsobit středící otvor. Nejúčelnější je vyrovnávání s upnutým držákem (vyvrtávací tyče) a vyvrtávací tyčí, které se vyrovnávají do pravého úhlu k lícní desce. Pak nastavte rysku na nulovou značku krycí desky a upínací šroub pevně utáhněte. Při přesném obrábění nebo těžkých hrubovacích pracích se vyplatí zajistit kolík 2 montážními kolíky. Otvory jsou vyvrtané.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 1 páky excentru pro č. 318000, 1 upínacího klíče pro č. 318100; 318200.

### Technický popis

Výška	54 mm
Maximální vyložení A	48 mm
Maximální výška soustružnického nože h	20 mm
Typ	A
Ø otvoru středící destičky	10 mm
Ø otvoru hlavy	20 mm

Maximální šířka saní SB	100 mm
Maximální pohonný výkon soustruhu	1,472 kW
Šířka	100 mm
Druh produktu	Nožový držák

## Příslušenství

Rychlovýměnný držák vyvrtávací tyče Typ A	318200 A
Rychlovýměnný nožový držák Typ A16/75	318100 A16/75
Upínací pouzdro komplet Vhodné pro hlavu držáku nožů A	318150 A
Rychlovýměnný nožový držák Typ A20/90	318100 A20/90
Rychlovýměnný držák pro upichovací nože bez nožů Typ A	318600 A
Rychlovýměnný držák s válcovým otvorem Typ A	318300 A
Rychlovýměnný nožový držák Typ A16/90	318100 A16/90
Rychlovýměnný nožový držák Typ A20/75	318100 A20/75