

Garant**VBMT 160402, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	261150 HB7120-1
GTIN	4045197818805
Třída artiklu	21G

Popis

VBMT 160402 HB7120-1 Typ: HB7120-1
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 290 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7120-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 m/min
Lamač třísek	VS
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	M

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160402
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení