

**Rychlovýměnný nožový držák, Typ: C40/170****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318100 C40/170
GTIN	4045197315847
Třída artiklu	36A

Popis**Provedení:**

S rovnou došedací plochou pro nástroje. Vybavené kontramaticí výškového nastavení a 3 upínacími šrouby na nástroje.

Upozornění:

Při objednávce náhradních dílů č. 318110 – 318130 uvádějte číslo náhradního dílu a velikost rychlovýměnné ocelové hlavy držáku A, B, C nebo E.

Technický popis

Typ	C40/170
Vhodné pro č. 318000	C
Délka	170 mm
Výška upínače nástroje	40 mm
Tloušťka došedací plochy pro nástroje W	18 mm
Druh produktu	Nožový držák

