

Garant**VC.T 160402, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	261370 HB7120-1
GTIN	4045197818881
Třída artiklu	21G

Popis

VCMT 160402 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 290 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,2 mm
Lamač třísek	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 m/min
Typ	HB7120-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160402
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení