

Garant

Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, pravý, Ø stopky DS / šířka zapíchnutí w: 16/2mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273790 16/2
GTIN	4045197525017
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobena z vysoce pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením vyměnitelné destičky je docilováno nejvyššího odporu vůči axiálním a radiálním řezným silám a výrazně se tak zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický popis

t_{\max} vnitřní obrábění	6 mm
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	23 mm
Středové přesazení L_3	14,5 mm
Šířka zápichu w	2 mm
Šroub	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Celková délka L	180 mm
Nepodepřená délka L_1 odsazené držáky	30 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Rozsah použití	radiální vnitřní zapíchování
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů
Celková délka 50 mm

659874 50

Upínací šroub Typ 9

279815 9

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX25

674248 TX25

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600