

**Garant****Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 12/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273760 12/3
GTIN	4045197485151
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita. 6,5xw

**Upozornění:**

Maximální  $\varnothing$  = omezený  $\varnothing$  obrobku z důvodu provedení.

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh.

V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

**Technický popis**

Hloubka zápichu $t_{\text{max}}$	20 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Délka hlavy $L_1$	35 mm
Šroub	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Funkční šířka $L_4$	12 mm
Celková délka L	150 mm
Maximální $\varnothing$	40 mm
Šířka stopky b	12 mm
Způsob použití	pravý

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 4	279815 4
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500