

Garant

Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, pravý, Ø stopky DS / šířka zapíchnutí w: 25/5mm

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273790 25/5 |
| GTIN | 4045197640321 |
| Třída artiklu | 21W |

Popis**Provedení:**

Vyrobeno z vysoce pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm²). Ve spojení s konvexním sevřením vyměnitelné destičky je docilováno nejvyššího odporu vůči axiálním a radiálním řezným silám a výrazně se tak zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický popis

| | |
|--|------------------------------|
| Ø minimálního předvrtání D _{min} | 32 mm |
| Šířka zápichu w | 5 mm |
| t _{max} vnitřní obrábění | 9,5 mm |
| Šroub | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) |
| Středové přesazení L ₃ | 19 mm |
| Celková délka L | 250 mm |
| Nepodepřená délka L ₁ odsazené držáky | 40 mm |
| Ø stopky D _s | 25 mm |
| Rozsah použití | radiální vnitřní zapíchování |
| Způsob použití | pravý |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Možnost axiálního upichování | ano |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX20

674248 TX20

Upínací šroub Typ 8

279815 8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500