

**Garant****Hydraulické upínací pouzdro HT s čelními chladicími tryskami, HSK-A 63 krátké, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307553 12
GTIN	4045197644824
Třída artiklu	31H

**Popis****Provedení:**

- **Velmi vysoká celková tuhost díky optimalizované konstrukci.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.**
- **Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.**

**Výhoda:**

- **Nejvyšší přenos točivých momentů (550 Nm), díky tomu bezpečný proces.**
- **Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrch obrobku, prodloužení životnosti a šetření vřetene.**

**Použití:**

- **Zejména při těžkém obrábění při frézování.**
- **K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

**Zvláštní příslušenství:**

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, redukční pouzdra č. 302135 - 302187.

**Upozornění:**

Pozor u příliš dlouhých nástrojů a obrábění TPC.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	80 mm
Upínací $\varnothing D_1$	12 mm
Užitná délka $L_1$	54 mm
Vhodné redukční pouzdro	302140; 302135
Vnější $\varnothing D$	52,5 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	HSK-A 63 krátké
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

## Příslušenství

Proříznuté redukční pouzdro chlazením $\varnothing$ upnutí D1 3 mm	302135 3
Proříznuté redukční pouzdro chlazením $\varnothing$ upnutí D1 6 mm	302135 6
Proříznuté redukční pouzdro těsněná $\varnothing$ upnutí D1 8 mm	302140 8
Proříznuté redukční pouzdro těsněná $\varnothing$ upnutí D1 4 mm	302140 4
Proříznuté redukční pouzdro těsněná $\varnothing$ upnutí D1 5 mm	302140 5
Proříznuté redukční pouzdro chlazením $\varnothing$ upnutí D1 5 mm	302135 5
Proříznuté redukční pouzdro těsněná $\varnothing$ upnutí D1 3 mm	302140 3
Proříznuté redukční pouzdro chlazením $\varnothing$ upnutí D1 4 mm	302135 4

Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 6 mm

302140 6

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 8 mm

302135 8