

**Garant****Hydraulické upínací pouzdro HT s čelními chladicími tryskami, HSK-A 63 krátké, Ø upnutí D1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307553 16
GTIN	4045197644831
Třída artiklu	31H

**Popis****Provedení:**

- **Velmi vysoká celková tuhost díky optimalizované konstrukci.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.**
- **Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.**

**Výhoda:**

- **Nejvyšší přenos točivých momentů (550 Nm), díky tomu bezpečný proces.**
- **Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrch obrobku, prodloužení životnosti a šetření vřetene.**

**Použití:**

- **Zejména při těžkém obrábění při frézování.**
- **K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

**Zvláštní příslušenství:**

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, redukční pouzdra č. 302135 - 302187.

**Upozornění:**

Pozor u příliš dlouhých nástrojů a obrábění TPC.

**Technický popis**

Upínací Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	54 mm
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Vnější Ø D	52,5 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	HSK-A 63 krátké
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro