



Závitořezné zařízení Rubber-Flex pro univerzální kleštiny, Typ: M1,4-7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	333500 M1,4-7
GTIN	4045197312679
Třída artiklu	35D

Popis

Provedení:

- Pro stroje s pouze jedním směrem otáčení.
- Nastavitelná bezpečnostní kluzná spojka chrání závitník před zlomením.
- Vyrovnání délky v tahu a tlaku vyrovnává rozdíl mezi posuvem stroje a stoupáním závitu.
- Automatický posuv zaručuje přesné kalibrické závity.
- Automatický rychlý zpětný chod 1,6 : 1.
- Pravý a levý chod bez nutnosti přestavení.
- Použití upínacích kleštin Rubber-Flex nebo rychlovýměnných vložek.
- Krátké pružení při náběhu umožňuje odstranění třísky bez podříznutí závitu.

Velikosti M3–M12 až M10–M30 s dvojitým upínacím zařízením.

Text upoutávky:

Matice pro přesné nastavení hloubky závitu, $\pm 0,1$ mm.

Použití:

- Upínání v rotujícím vřetenu.
- Řezání přesných kalibrických závitů.
- Možno použít bez předchozího nastavení pro pravý nebo levý závit, pro slepý nebo průchozí otvor.

Rozsah dodávky:

Včetně přídržného ramena a u č. 333500 též 2 vícerozsahových kleštín (Rubber-Flex), 2 maticových klíčů a 1 šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihranem podle druhu přístroje!

Zvláštní příslušenství:

Vícerozsahové upínací kleštiny (Rubber Flex) č. 333640, náhradní upínací zařízení č. 333630, viz seznam náhradních dílů.

Upozornění:

Vhodné konusové stopky č. 342500; 342600.

Technický popis

Automatická délka zdvihu	10 mm
Maximální počet otáček při chodu vpřed	1400 min ⁻¹
Rozsah Ø 2. upínacích kleštín	4,5 - 6,5 mm
Celková délka	131 mm
Unášecí kužel DIN 238	B 12
Hmotnost	0,8 kg
Rozsah Ø 1. upínacích kleštín	2,5 - 4,5 mm
Ø řezného rozsahu	M1,4 – 7
Ø pouzdra	52 mm
Druh produktu	Závitořezné zařízení

Příslušenství

Vícerozsahová kleština Rubber-Flex Rozsah upínání Ø stopky 2,5-4,5 mm	333640 2,5-4,5
Vícerozsahová kleština Rubber-Flex Rozsah upínání Ø stopky 4,5-6,5 mm	333640 4,5-6,5