



Rychlovýměnný nožový držák, Typ: B



Údaje o objednávce

Artikové číslo	318000 B
GTIN	4045197315700
Třída artiklu	36A

Popis

Použití:

Hlavu nožového držáku s rovinně broušenou základní plochou položte na pokud možno rovný suport a upevněte. Zde je nutno nejprve přizpůsobit středící otvor. Nejúčelnější je vyrovnávání s upnutým držákem (vyvrtávací tyče) a vyvrtávací tyčí, které se vyrovnávají do pravého úhlu k lícní desce. Pak nastavte rysku na nulovou značku krycí desky a upínací šroub pevně utáhněte. Při přesném obrábění nebo těžkých hrubovacích pracích se vyplatí zajistit kolík 2 montážními kolíky. Otvory jsou vyvrtané.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 páky excentru pro č. 318000, 1 upínacího klíče pro č. 318100; 318200.

Technický popis

Maximální pohonný výkon soustruhu	5,888 kW
Maximální vyložení A	71 mm
Maximální výška soustružnického nože h	32 mm
Šířka	150 mm
Typ	B
Ø otvoru středící destičky	16 mm

Výška	75 mm
Ø otvoru hlavy	32 mm
Maximální šířka saní SB	150 mm
Druh produktu	Nožový držák

Příslušenství

Rychlovýměnný nožový držák Typ B32/120	318100 B32/120
Rychlovýměnný nožový držák Typ B25/140	318100 B25/140
Rychlovýměnný držák pro upichovací nože bez nožů Typ B	318600 B
Rychlovýměnný držák s válcovým otvorem Typ B	318300 B
Rychlovýměnný nožový držák Typ B32/140	318100 B32/140
Rychlovýměnný nožový držák Typ B25/120	318100 B25/120
Upínací pouzdro komplet Vhodné pro hlavu držáku nožů B	318150 B
Rychlovýměnný držák vyvrtávací tyče Typ B	318200 B