

ALZMETALL
we drive productivity**Stolní vrtačka ALZTRONIC, maximální Ø vrtání do oceli: 16 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	076560 16
GTIN	2050001755384
Třída artiklu	03P

Popis**Provedení:**

Precizní stolní vrtačka s vysokými otáčkami a dlouhou životností.

- **Motor na střídavý proud 230 V, 50 Hz.**
- **Digitální zobrazení počtu otáček.**
- **Plynulá regulace otáček.**
- **Pravý / levý chod.**
- **Výkyvná ochrana vřetena s elektrickým jištěním.**
- **Hříbové tlačítko (blokovatelné) pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ.**
- **24 měsíců záruka, 10 let záruka na dodávku náhradních dílů.**
- **Bez vrtacího sklíčidla.**

S tuhou vrtací hlavou a výškově nastavitelným a výkyvným strojním stolem.

Upozornění:

Další stolní vrtačky na poptávku.

Označení výrobce: ALZTRONIC 16

Příkon: 540 W

Max. počet otáček: 100 - 2000 min⁻¹

Upínač nástroje: MK2

Maximální Ø řezání závitů do oceli: M12

Zdvih vřetena: 80 mm

Technický popis

Ø Sloupku	65 mm
Zdvih vřetena	80 mm
Posuv	ruční
Vzdálenost vřeteno-základní deska minimálně	437 mm
Maximální Ø řezání závitů do oceli	M12
Základní deska stroje šířka použitelné dosedací plochy	300 mm
Strojní stůl šířka použitelné dosedací plochy	240 mm
Strojní stůl délka použitelné dosedací plochy	300 mm
Vzdálenost vřeteno-základní deska max.	437 mm
Příkon	540 W
maximální Ø vrtání do oceli	16 mm
Upínač nástroje	MK2
Vzdálenost vřeteno-strojní stůl maximálně	357 mm
Vzdálenost vřeteno-strojní stůl minimálně	75 mm
Výškové nastavení strojního stolu	Ruční kliky
Základní deska stroje výška použitelné dosedací plochy	240 mm
Hmotnost	83 kg
Max. počet otáček	100 - 2000 min ⁻¹
Označení výrobce	ALZTRONIC 16
Vyložení	190 mm
Jmenovitý rozměr T-drážky	12 mm
Počet drážek T	2
Vzdálenost T-drážek	80 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vrtačka