



Závitořezná hlava typ DSPL se stopkou, Typ: 30



Údaje o objednávce

Artikové číslo	334510 30
GTIN	2050001921086
Třída artiklu	35B

Popis

Provedení:

- Dvojité upínání se provádí pomocí 3 upínacích čelistí, které vystředí stopku závitníku a 4 čelistí, které upnou čtyřhran závitníku.
- Bezpečnostní spojka při správném nastavení zabraňuje zlomení nástroje. Závity ve slepých otvorech je možno řezat až na dno.
- Kyvné zařízení vyrovnává chyby v sousostí mezi vřetenem nástroje a obrobkem.
- Pružné délkové vyrovnání působí v tlaku i v tahu. Zabraňuje, aby při ručním nebo strojním posuvu docházelo k podříznutí závitu.

Použití:

K řezání vnitřních závitů na přepínatelných vrtačkách, revolverových soustruzích. Použití horizontálně i vertikálně, pro pravé závity.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 upínacího klíče.

Upozornění:

Varianta bez kompenzace délky na poptávku. **Velikost 30 a 42** (= MK 4 nebo 5 pro metrický závit M14–M30 nebo M18–M42) **na poptávku.**

Technický popis

Morse kužel MK	4
Délka od vřetena stroje	230 mm
Rozsah upnutí – čtyřhran	0 - 18 mm
Ø řezného rozsahu	M14 – M30
Osově rovnoběžný výkyv	2 mm
Rozsah Ø stopky	11 - 23 mm
Pro Whitworthův závit	G9/16 – G1.1/8
Délkové vyrovnání v tlaku	10 mm
Délkové vyrovnání v tahu	30 mm
Pro Whitworthův trubkový závit	R1/4 – R7/8
Ø pouzdra	106 mm
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo