

# AEG

## Příklepová vrtačka, Typ: SB2E1100RV



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	075610 SB2E1100RV
GTIN	4002395294176
Třída artiklu	07A

### Popis

#### Provedení:

Výkonná **příklepová vrtačka** s

- **pravým/levým chodem.**
- **bezpečnostní spojkou.**
- **kovovým rychloupínacím sklíčidlem FIXTEC.**
- **2-stupňovou planetovou převodovkou pro vysoký točivý moment a optimální přizpůsobení materiálu.**

Kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 1100 W s antivibračním systémem (AVS).

#### Výhoda:

Antivibrační systém.

#### Rozsah dodávky:

Kovové rychloupínací sklíčidlo 1,5 – 13 mm, přídatná rukojeť, hloubkový doraz, kufřík.

#### Upozornění:

Vhodná vrtací sklíčidla naleznete ve skupině 34.

### Technický popis

Maximální utahovací moment	60 Nm
----------------------------	-------

Maximální vibrace dle EN	13,7 m/s <sup>2</sup>
Maximální Ø vrtání do betonu	22 mm
Označení výrobce	SB2E1100RV
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální otáčky 2. stupně	3200 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	2,9 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Příkon	1100 W
Maximální otáčky 1. stupně	1000 min <sup>-1</sup>
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	40 mm
Obal	Přepravní kufřík
Zdroj energie	Síťový provoz
Vhodné pro materiál	Beton
Vhodné pro materiál	Kámen
Vhodné pro materiál	Zdivo
Druh produktu	Příklepová vrtačka