

SWISS TOOLS

**Držák na nástroje axiální trojitý, pravý, PSC 50, Pro držák se čtyřhranem: 20 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318925 20
GTIN	2050001714220
Třída artiklu	36D

**Popis****Provedení:**

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

**Použití:**

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

**Upozornění:**

Upínací čepy PSC na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Délka vyložení rozměr A: 123 mm

Upínací délka L<sub>1</sub>: 97 mm

B: 30 mm

Vnější Ø D: 90 mm

**Technický popis**

B	30 mm
Upínací délka L <sub>1</sub>	97 mm
Délka vyložení rozměr A	123 mm
Pro držák se čtyřhranem	20 mm
Vnější Ø D	90 mm
Upnutí	PSC 50

Norma pro upínání	ISO 26623-2
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Nožový držák