

HOLEX

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 50



Údaje o objednávce

Artikové číslo	308720 50
GTIN	4045197151056
Třída artiklu	32Z

Popis

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Upozornění:

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Ø nákrůžku D: 39,3 mm

Ø hlavy D₁: 32 mm

Celková délka L: 65 mm

L₁: 25,1 mm

Závit M: M24

Maximální utahovací moment: 150 Nm

Technický popis

Celková délka L	65 mm
Vhodné pro strmý kužel	50

L ₁	25,1 mm
Závit M	M24
Ø nákržku D	39,3 mm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 50
Ø hlavy D ₁	32 mm
Maximální utahovací moment	150 Nm
Rozměr klíče	30 mm
Vlastnost otvoru	s otvorem
Druh produktu	Tažný čep

Příslušenství

Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308812 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308825 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308810 50