



## Závitořezná hlava typ DSPL se stopkou, Typ: 20



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	334510 20
GTIN	4045197313300
Třída artiklu	35B

### Popis

#### Provedení:

- Dvojité upínání se provádí pomocí 3 upínacích čelistí, které vystředí stopku závitníku a 4 čelistí, které upnou čtyřhran závitníku.
- Bezpečnostní spojka při správném nastavení zabraňuje zlomení nástroje. Závity ve slepých otvorech je možno řezat až na dno.
- Kyvné zařízení vyrovnává chyby v sousosti mezi vřetenem nástroje a obrobkem.
- Pružné délkové vyrovnání působí v tlaku i v tahu. Zabraňuje, aby při ručním nebo strojním posuvu docházelo k podříznutí závitu.

#### Použití:

K řezání vnitřních závitů na přepínatelných vrtačkách, revolverových soustruzích. Použití horizontálně i vertikálně, pro pravé závity.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 1 upínacího klíče.

#### Upozornění:

Varianta bez kompenzace délky na poptávku. **Velikost 30 a 42** (= MK 4 nebo 5 pro metrický závit M14–M30 nebo M18–M42) **na poptávku.**

### Technický popis

Rozsah Ø stopky	6 - 16 mm
Ø řezného rozsahu	M8 – M20
Pro Whitworthův trubkový závit	R1/8 – R1/2
Osově rovnoběžný výkyv	1,5 mm
Délka od vřetena stroje	170 mm
Délkové vyrovnání v tahu	20 mm
Rozsah upnutí – čtyřhran	4,7 - 12 mm
Ø pouzdra	83 mm
Morse kužel MK	3
Délkové vyrovnání v tlaku	10 mm
Pro Whitworthův závit	G1/4 – G13/16
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo