

Garant**Tažný čep utěsněný, bez otvoru, Vhodné pro strmé kužely: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308660 40
GTIN	4045197151001
Třída artiklu	31Z

Popis**Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

- Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.
- V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
- V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

Upozornění:

Utěsněný s O kroužkem.

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Technický popis

Maximální utahovací moment	50 Nm
Ø hlavy D ₁	18,95 mm
Vhodné pro strmý kužel	40
Závit M	M16
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 40

Ø nákržku D	22,5 mm
Celková délka L	44,5 mm
L ₁	16,25 mm
Rozměr klíče	18 mm
Vlastnost otvoru	bez otvoru
Norma pro tažné čepy	ISO 7388
Druh produktu	Tažný čep

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40

308830 40