

Garant

Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B, bez otvoru, Vhodné pro strmé kužely: 50

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308615 50
GTIN	4045197554550
Třída artiklu	31Z

Popis**Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

- Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.
- V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
- V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

Upozornění:

Utěsněný s O kroužkem.

ISO 7388-3 odpovídá staré normě DIN 69872.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Technický popis

Závit M	M24
L ₁	34 mm
Celková délka L	74 mm
Maximální utahovací moment	150 Nm
Ø nákrůžku D	36 mm

Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 50
Ø hlavy D ₁	28 mm
Úhel A	15 stupeň
Vhodné pro strmý kužel	50
Rozměr klíče	30 mm
Vlastnost otvoru	bez otvoru
Norma pro tažné čepy	ISO 7388-3
Druh produktu	Tažný čep

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308825 50