



Vrták pro termální vrtání Standard (s límcem), Pro závit M: M4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082730 M4
GTIN	2050001740182
Třída artiklu	04D

Popis

Provedení:

Tvrdokovové vrtáky pro termální vrtání otvorů pod závit jako přípravy pro zhotovování závitů.

Popis:

Pomocí otáček a třecího tepla při tření se vytváří lokální třecí teplo, které plastifikuje kovové materiály všeho druhu. Díky tomu lze během několika sekund beztržskově zhotovovat uzavřené průtahy ve vícenásobné výchozí tloušťce materiálu.

Vrták pro termální vrtání produkuje prostřednictvím TK polygonové kontury třecí teplo, které plastifikuje materiály všeho druhu. Díky tomu lze během několika sekund zhotovovat beztržskově uzavřené průtahy ve vícenásobné výchozí tloušťce materiálu.

Výhoda:

- **Velké úspory nákladů a času ve srovnání s konvenčními postupy (např. vtaňovací matice).**
- **Bez třísek, bez odpadu. Nahrazuje nýťovací, navařovací a lisované matice.**
- **Solidní podklad pro závit s vysokými vytahovacími silami.**
- **Pro všechny obvyklé tloušťky materiálu a velikosti závitu (závit dle DIN 13).**

Technický popis

Pro závit M	M4
-------------	----

Doporučené otáčky	2600 min ⁻¹
Maximální tloušťka materiálu	2,6 mm
Ø otvoru pod závit	3,7 mm
Doporučený výkon pohonu	0,7 kW
Ø stopky	6 mm
Druh produktu	Vrtáky pro termální vrtání