



## Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ ADB, BT 40 krátké, Ø trnu d1: 40mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	302900 40
GTIN	4250122614029
Třída artiklu	36E

### Popis

#### Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákrůžku broušené.  
Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

#### Použití:

**S lícovaným perem** pro frézy s podélnou drážkou, např. DIN 841. **S unášecím kroužkem** pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

#### Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

#### Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

#### Upozornění:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

### Technický popis

Vhodný speciální klíč č. 309840	40
Délka vyložení rozměr A	60 mm
Ø trnu d <sub>1</sub>	40 mm
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	40
Vnější Ø D	70 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	40

Upnutí	BT 40 krátké
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézy

## Příslušenství

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Speciální klíč Pro Ø trnu 40 mm	309840 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Unášecí kroužek Pro Ø trnu 40 mm	309870 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 40 mm	309860 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40